

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**VX 8458.000**

**Golvskåp för ihopbyggnad VX25,  
rostfritt stål**

State: 2026-05-09 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8458.000 - Golvskåp för ihopbyggnad VX25, rostfritt stål IP 66/NEMA 4X

Med högsta kapslingsklass, och kan användas i hela världen tack vare tester enligt högsta europeiska och amerikanska standarder, i högklassigt rostfritt stål 1.4301 (AISI 304): Skåpram med frontdörr, bakstycke, montageplåt, takplåt, botten



## Features

Art. nr.	VX 8458.000
Material	Skåpstomme: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Tak: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt Dörr: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, streckslipad utvändigt Bakstycke: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, streckslipad utvändigt Bottenplåt: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling	Skåpstomme och bottenplåtar: Blanka Dörr, tak och bakstycke: Streckslipade på utsidan, korn 400 Montageplåt: förzinkad

# Features

Leveransens omfattning	Skåpstomme Dörr Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd Täckplåt Golvplåt Bakstycke Montageplåt Lås: 3 mm dubbellås 2 montageskenor 18 x 39 mm Ihopbyggnadstätning
Dimension	Bredd: 800 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 600 mm
Mått för montageplåt (B x H)	699 mm x 1.896 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 66
Kapslingsklass NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Type 4X Typ 12
IK-kod	IK10
Antal dörrar	1
Observera:	På grund av materialhårdheten rekommenderar vi att använda torxskruv 2486.400. För ihopbyggda kombinationer kan ihopbyggnadsförbindningen VX av standardtyp användas med bibehållen kapslingsklass IP66/ NEMA 4X.
Grundmaterial	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	129,6 kg

# Features

---

Bruttovikt	143,6 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	VX Baying enclosure system IP66 / NEMA4x, WHD: 800x2000x600 mm, stainless steel, 1.4301, with mounting plate, sheet steel, zinc-plaed, single door at the front

# Approvals

---

Approvals	DNV-GL UL + C-UL (listed)
Certificates	Ytbehandling
Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK PCF-declaration