

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8600.510 Sidogavel

State: 2026-05-22 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8600.510 - Sidogavel för kabelrangerutrymmet

Sidogavlar för kabelrangerutrymme TS, stålplåt

Features

Art. nr.	TS 8600.510
Material	Stålplåt
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Höjd: 200 mm
Passar för	Skåptyp: VX TS VX SE Djup: = 500 mm
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	2,44 kg
Bruttovikt	2,52 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	9,2 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Produktbeskrivning	TS Sidogavlar, för kabelrangerutrymme, för D: 500 mm

Approvals

Approvals

Approvals

UL + C-UL - FTTA