

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8601.680 Nivåfötter

State: 2026-06-26 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8601.680 - Nivåfötter för VX, TS, VX SE, TP, PC, IW, Chiller Blue e+

För höjning av stabiliteten finns det nivåfötter framtill och baktill, 138 mm över skåpets bottenram.



Features

Art. nr.	TS 8601.680
Produktbeskrivning	För höjning av stabiliteten finns det nivåfötter framtill och baktill, 138 mm över skåpets bottenram. Den bakre delen kan dras ut och skruvas fast för djupare skåp. För fastskruvning på golv och skåp med montageöppning på sidan, fram och bak. Hjul och nivåfötter kan monteras i M12-svetsmuttrarna.
Fördelar	För ökad stabilitet Kan ställas in på skåpets djup
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 7015
Leveransens omfattning	1 tvärstag vänster 1 tvärstag höger
Inbyggnadsmöjligheter	För fastskruvning på golv och skåp med montageöppning på sidan, fram och bak För chiller Blue e+ kan tvärstaget användas som sockelelement
Observera:	Säkerställ tillräcklig stabilitet och tippskydd!
Dimension	Höjd: 70 mm

Features

Passar för	Skåptyp: VX TS VX SE TP PC IW Djup: = 600 mm = 800 mm
Passar till djup	600 mm 800 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	10 kg
Bruttovikt	10,139 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	39,6 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Produktbeskrivning	TS Nivåfot, justerbar, för D: 600/800 mm