

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8602.040

Sockelplåtar, på sidan, 200 mm

State: 2026-07-23 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8602.040 - Sockelplåtar, på sidan, 200 mm för sockelkomponenter fram- och baktill

För montage mellan sockelkomponenterna. Vid 200 mm höjd kan även två sockelplåtar på 100 mm vardera monteras.

Features

Art. nr.	TS 8602.040
Produktbeskrivning	Montage mellan sockelkomponenterna. Vid 200 mm höjd kan även två sockelplåtar à 100 mm monteras.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Lackerad
Färg	RAL 7022
Leveransens omfattning	2 sockelplåtar Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav	För stabilisering av ihopbyggda sockelkomponenter kan sockelplåtar på sidan, 100 mm, monteras med 90° vridning. För detta behövs ihopbyggnadsvinklar för sockeln
Dimension	Höjd: 200 mm
Passar för	Skåptyp: TS: = 400 mm Skåptyp: SE Skåptyp: CM Skåptyp: TP Skåptyp: PC Skåptyp: IW Skåptyp: TS IT
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	1,88 kg
Bruttovikt	2,142 kg
Tullvarukod	94039910
ECLASS 8.0	27182003

Features

Produktbeskrivning

TS Sockelplåtar, på sidan, H: 200 mm för B: 400 mm RAL7022, stålplåt