

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8604.450

Golvskåp för ihopbyggnad VX25

State: 2026-05-31 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8604.450 - Golvskåp för ihopbyggnad VX25 C4-H

Standarden för apparatskåpskonstruktion: Skåpram med en frontdörr, bakvägg, montageplåt, takplåt och delade bottenplåtar. Perfekt för effektiv skåputbyggnad. Ytbehandling i enlighet med DIN EN ISO 12944 korrosionsskyddsklass C4-H. Viktigt: Observera produkttegenskaperna och informationen om uppställning och underhåll i produktbeskrivningen.



Features

| | |
|--------------|---|
| Art. nr. | VX 8604.450 |
| Utförande | Ytbehandling enligt DIN EN ISO 12944 |
| Material | Skåpstomme: Stålblåt, 1,5 mm Tak: Stålblåt, 1,5 mm Dörr: Stålblåt, 2,0 mm Bakstycke: Stålblåt, 1,5 mm Bottenplåt: Stålblåt, 1,5 mm Montageplåt: Stålblåt, 3,0 mm |
| Ytbehandling | Skåpstomme: zink/magnesium-beläggning, pulverlackerad Dörr, tak och bakvägg: pulverlackerade, strukturlack Montageplåt och bottenplåt: förzinkad |
| Färg | RAL 7035 |

Features

| | |
|------------------------------------|--|
| Leveransens omfattning | Skåpstomme Dörr(ar) Högerhängd dörr, kan bytas till vänsterhängd Takplåt Bakstycke Bottenplåtar Montageplåt 2 montageskenor 18 x 39 mm Lås: 3 mm dubbellås |
| Dimension | Bredd: 600 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 400 mm |
| Mått för montageplåt (B × H) | 499 mm x 1.896 mm |
| Kapslingsklass IP enligt EN 60 529 | IP 55 |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Typ 12 |
| IK-kod | IK10 |
| Antal dörrar | 1 |
| Observera: | Uppställning och underhåll: DIN EN ISO 12944 gäller för stålkonstruktioner (t.ex. för containrar och bryggor) och är därför inte alltid tillämplig för apparatskåp. För C4-H-skåp har de provningskrav som är fastlagda i denna standard tillämpats. Vår "Analog C4-H lackering" uppfyller kraven enligt standardens saltspraytest på 720 h. Det kan trots detta uppstå korrosion på sådana skåp av stålplåt. Därför måste användaren regelbundet underhålla skåpet och bättra på lackskador när detta skåp används på platser med korrosionsrisk. Beroende på användningsområdet ska användaren vidta lämpliga skyddsåtgärder mot omgivningsförhållanden som exempelvis UV-strålning. |
| Grundmaterial | Stålplåt |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 93,4 kg |
| Bruttovikt | 95,4 kg |
| Tullvarukod | 94032080 |

Features

| | |
|--------------------|---|
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Produktbeskrivning | VX ihopbyggbart skåpsystem C4-H, BxHxD: 600 x 2000 x 400 mm, stålplåt, med montageplåt, 1 dörr på framsidan |

Approvals

| | |
|--------------|---|
| Approvals | UL + C-UL (listed) |
| Explanations | Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring |