

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8605.500

Ihopbyggnadssystem TS 8

State: 2026-06-10 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8605.500 - Ihopbyggnadssystem TS 8

Ihopbyggnadssystem TS 8 av stålplåt har en symmetrisk profil på bredden och i djupet, och ger därför en märkbar platsbesparing och enkel inre utbyggnad. Möjligheten till ihopbyggnad från alla sidor kan också garanteras. Dessutom är säkerheten optimerad tack vare den inbyggda, automatiska potentialutjämningen av alla platta delar och den tredubbla ytbehandlingen.



Features

Art. nr.	TS 8605.500
Material	Skåpstomme: Stålplåt, 1,5 mm Tak: Stålplåt, 1,5 mm Dörr: Stålplåt, 2,0 mm Bakstycke: Stålplåt, 1,5 mm Bottenplåt: Stålplåt, 1,5 mm Montageplåt: Stålplåt, 3,0 mm
Ytbehandling	Skåpstomme: Doppgrunderad Dörr, tak och bakstycke: doppgrunderade, pulverlackerade på utsidan, strukturlack Montageplåt och bottenplåt: förzinkad
Färg	RAL 7035

Features

Leveransens omfattning	Skåpstomme Dörr(ar) På 1-dörrars skåp går dörrupphängningen att växla från höger till vänster Takplåt Bakstycke 4 lyftöglor Lås: 3 mm dubbellås Bottenplåtar Montageplåt 2 TS-montageskenor 18 x 38 mm
Dimension	Bredd: 600 mm Höjd: 2.000 mm Djup: 500 mm
Mått för montageplåt (B x H)	499 mm x 1.896 mm
Kapslingsklass IP enligt EN 60 529	IP 55
Kapslingsklass NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
IK-kod	IK09
Antal dörrar	1
Grundmaterial	Stålplåt
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	96,23 kg
Bruttovikt	101,3 kg
Tullvarukod	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Produktbeskrivning	TS Ihopbyggnadssystem, BHD: 600x2000x500 mm stålplåt, med montageplåt, enkeldörr framtill

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Certificates	Ytbehandling
Explanations	Tillverkarens deklARATION Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
