

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8609.230

Täckkåpa med dörr

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8609.230 - Täckkåpa med dörr för VX

Täckkåpa med dörr, som skydd och övertäckning av kontaktdon eller andra inbyggnader

Features

Art. nr.	VX 8609.230
Fördelar	Som skydd och övertäckning av kontaktdon eller andra inbyggnader. Kabeln kan dras in uppifrån eller nerifrån
Material	Täckhuv: Stålblåt, 1,5 mm Dörr: Stålblåt, 2,0 mm
Ytbehandling	Doppgrunderad, pulverlackerad på utsidan
Färg	RAL 7035
Leveransens omfattning	Täckhuv Dörr med stånglås och dubbel låsinsats 2 täckplattor, upp- och nedtill
Dimension	Bredd: 202,7 mm Höjd: 1.998 mm Djup: 599 mm
Passar för	Skåptyp: VX Höjd: = 2.000 mm Djup: = 600 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55 i kombination med skåp i serien VX
Kapslingsklass NEMA	NEMA 12 (i kombination med skåp i serie VX, VX IT)
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	48,5 kg
Bruttovikt	50,5 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	124,4 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	94039910

Features

ETIM 9	EC000744
ECLASS 8.0	27182405
Produktbeskrivning	VX Täckkåpa med dörr, för H/D: 2000×600 mm
