

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.600 Glasdörr

State: 2026-04-05 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.600 - Glasdörr för TS 8

Glasdörr för TS 8, istället för stålplåtsdörr eller bakstycke.



Features

Art. nr.	TS 8610.600
Produktbeskrivning	Istället för stålplåtsdörr eller bakstycke.
Material	Ram: Strängpressad aluminiumprofil Hörnstycken: Zinkgjutgods Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	RAL 7035 Fönster (påtryckt mask på dörrens insida): RAL 7015
Leveransens omfattning	Glasdörrsram med säkerhetsglas Stånglås med dubbel låsinsats 180°-gångjärn (4 stycken) Synlig yta: B – 140 mm, H – 160 mm
Synlig yta	Glasrutans bredd: 460 mm Glasrutans höjd: 1.840 mm
Glasrutans höjd	1 840 mm

Features

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Passar för	Skåptyp: DK-TS TS 8 SE Bredd: = 600 mm Höjd: = 2.000 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	14,51 kg
Bruttovikt	15 kg
Tullvarukod	94039910
ECLASS 8.0	27182204
