

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.805 Glasdörr

State: 2026-04-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.805 - Glasdörr för TS, TS IT, VX SE

I stället för stålplåtsdörr eller bakstycke.



Features

Art. nr.	TS 8610.805
Produktbeskrivning	Istället för stålplåtsdörr eller bakstycke.
Material	Ram: Strängpressad aluminiumprofil Hörnstycken: Zinkgjutgods Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	Ram: RAL 7035 Hörnstycken: RAL 7035 Glasruta (med tryck på insidan): RAL 9005
Leveransens omfattning	Glasdörrsram med säkerhetsglas Stånglås med dubbel låsinsats 180°-gångjärn (4 stycken)
Synlig yta	Glasrutans bredd: 660 mm Glasrutans höjd: 1.840 mm
Glasrutans höjd	1 840 mm
Montagekrav	Vid montage istället för bakstycke behövs låsdetaljer

Features

Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Passar för	Skåptyp: TS TS IT VX SE Bredd: = 800 mm Höjd: = 2.000 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	16 kg
Bruttovikt	17 kg
Tullvarukod	76101000
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivning	TS Glasdörr, för TS, TS IT, SE, för BH: 800x2000 mm