

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8610.825 Glasdörr

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8610.825 - Glasdörr för TS, TS IT, VX SE

I stället för stålplåtsdörr eller bakstycke.



## Features

|                        |   |
|------------------------|---|
| Art. nr.               | TS 8610.825   |
| Produktbeskrivning     | Istället för stålplåtsdörr eller bakstycke.   |
| Material               | Ram: Strängpressad aluminiumprofil<br>Hörnstycken: Zinkgjutgods<br>Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm |
| Ytbehandling           | Pulverlackerad  |
| Färg                   | Ram: RAL 7035<br>Hörnstycken: RAL 7035<br>Glasruta (med tryck på insidan): RAL 9005             |
| Leveransens omfattning | Glasdörrsram med säkerhetsglas<br>Stånglås med dubbel låsinsats<br>180°-gångjärn (4 stycken)    |
| Synlig yta             | Glasrutans bredd: 660 mm<br>Glasrutans höjd: 2.040 mm   |
| Glasrutans höjd        | 2 040 mm  |
| Montagekrav            | Vid montage istället för bakstycke behövs låsdetaljer   |

# Features

---

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55  |
| Passar för                          | Skåptyp: TS<br>TS IT<br>VX SE<br>Bredd: = 800 mm<br>Höjd: = 2.200 mm |
| Förpackningsenhet                   | 1 st.  |
| Nettovikt                           | 19 kg  |
| Bruttovikt                          | 20 kg  |
| Tullvarukod                         | 76101000   |
| ETIM 9                              | EC000747   |
| ECLASS 8.0                          | 27182204   |
| Produktbeskrivning                  | TS Glasdörr, för TS, TS IT, SE, för BH: 800x2200 mm                  |