

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8610.885 Glasdörr

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8610.885 - Glasdörr för TS, TS IT, VX SE

I stället för stålplåtsdörr eller bakstycke.



Features

| | |
|------------------------|---|
| Art. nr. | TS 8610.885 |
| Produktbeskrivning | Istället för stålplåtsdörr eller bakstycke. |
| Material | Ram: Strängpressad aluminiumprofil Hörnstycken: Zinkgjutgods Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm |
| Ytbehandling | Pulverlackerad |
| Färg | Ram: RAL 7035 Hörnstycken: RAL 7035 Glasruta (med tryck på insidan): RAL 9005 |
| Leveransens omfattning | Glasdörrsram med säkerhetsglas Stånglås med dubbel låsinsats 180°-gångjärn (4 stycken) |
| Synlig yta | Glasrutans bredd: 660 mm Glasrutans höjd: 1.640 mm |
| Glasrutans höjd | 1 640 mm |
| Montagekrav | Vid montage istället för bakstycke behövs låsdetaljer |

Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55 |
| Passar för | Skåptyp: TS TS IT VX SE Bredd: = 800 mm Höjd: = 1.800 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 14,77 kg |
| Bruttovikt | 15,6 kg |
| Tullvarukod | 76101000 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |
| Produktbeskrivning | TS Glasdörr, för TS, TS IT, SE, för BH: 800x1800 mm |