

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**TS 8612.650**

**TS-montagechassin 45 x 88 mm**

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8612.650 - TS-montagechassin 45 x 88 mm

Tunga konstruktioner stöttas direkt monterade på innerytor (t. ex. tak). Därmed kan man utan fara skruva fast det sido- eller bakväggsmonterade skåpet mot maskinen.



## Features

Art. nr.	TS 8612.650
Utförande	för den inre montagenivån
Produktbeskrivning	Tunga konstruktioner stöttas direkt monterade på innerytor (t. ex. tak). Därmed kan man utan fara skruva fast det sido- eller bakväggsmonterade skåpet mot maskinen. Dubbelprofilen med 11 hålningsrader erbjuder många extra möjligheter för invändig utbyggnad.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter	På horisontell och vertikal TS-/VX SE-skåpprofil
Passar för	Skåptyp: det inre montageplanet Bredd/djup: 500 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	2,6 kg
Bruttovikt	2,611 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002625

# Features

---

ECLASS 8.0

27189234

---

Produktbeskrivning

TS Systemchassin utan montage fläns, 45 x 88 mm för inre montageplanet: för BD: 500 mm