

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.680

TS-montagechassin 45 x 88 mm

State: 2026-04-11 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.680 - TS-montagechassin 45 x 88 mm

Tunga konstruktioner stöttas direkt monterade på innerytor (t. ex. tak). Därmed kan man utan fara skruva fast det sido- eller bakväggsmonterade skåpet mot maskinen.



Features

Art. nr.	TS 8612.680
Utförande	för den inre montagenivån
Produktbeskrivning	Tunga konstruktioner stöttas direkt monterade på innerytor (t. ex. tak). Därmed kan man utan fara skruva fast det sido- eller bakväggsmonterade skåpet mot maskinen. Dubbelprofilen med 11 hålningsrader erbjuder många extra möjligheter för invändig utbyggnad.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter	På horisontell och vertikal TS-/VX SE-skåpprofil
Passar för	Skåptyp: det inre montageplanet Bredd/djup: 800 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	3,638 kg
Bruttovikt	3,837 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002625

Features

ECLASS 8.0

27189234

Produktbeskrivning

TS Systemchassin utan montage fläns, 45 x 88 mm för inre montageplanet: för BD: 800 mm