

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8612.680

TS-montagechassin 45 x 88 mm

State: 2026-06-21 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8612.680 - TS-montagechassin 45 x 88 mm

Tunga konstruktioner stötts direkt monterade på innerytor (t. ex. tak). Därmed kan man utan fara skruva fast det sido- eller bakväggsmonterade skåpet mot maskinen.



Features

| | |
|------------------------|--|
| Art. nr. | TS 8612.680 |
| Utförande | för den inre montagenivån |
| Produktbeskrivning | Tunga konstruktioner stötts direkt monterade på innerytor (t. ex. tak). Därmed kan man utan fara skruva fast det sido- eller bakväggsmonterade skåpet mot maskinen. Dubbelprofilen med 11 hålningsrader erbjuder många extra möjligheter för invändig utbyggnad. |
| Material | Stålplåt |
| Ytbehandling | Förzinkad |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial |
| Inbyggnadsmöjligheter | På horisontell och vertikal TS-/VX SE-skåpprofil |
| Passar för | Skåptyp: det inre montageplanet Bredd/djup: 800 mm |
| Förpackningsenhet | 2 st. |
| Nettovikt | 3,638 kg |
| Bruttovikt | 3,837 kg |
| Tullvarukod | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002625 |

Features

ECLASS 8.0

27189234

Produktbeskrivning

TS Systemchassin utan montage fläns, 45 x 88 mm för inre montageplanet: för BD: 800 mm