

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8614.675 Delmontageplåtar

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8614.675 - Delmontageplåtar för TS, VX SE

För universell inre utbyggnad och ytterligare montageplan.



## Features

|                        |  |
|------------------------|--|
| Art. nr.               | TS 8614.675  |
| Produktbeskrivning     | För universell inre utbyggnad även i kombination med systemchassin och montageprofiler. Defekta byggrupper kan enkelt och snabbt bytas ut. Extra montagenivåer.  |
| Material               | Stålplåt, 2,5 mm   |
| Ytbehandling           | Förzinkad  |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial  |
| Observera:             | Delmontageplåtar monteras med de bifogade fastsättningstillbehören jämte den inre fastsättningsnivån direkt på den vertikala skåpprofilen. I denna inbyggnadsposition (samt på bredden och även på djupet) bildar de ett plan med TS-systemchassin 17x73 mm och TS-montageprofiler för det inre montageplanet. |
| Anmärkning om art. nr. | Även lämpad för inbyggnad i PC skåp på TS-bas bakom den nedre framdörren, IW-skåp med höjd 900 och 1000 mm.  |
| Dimension              | Bredd: 500 mm<br>Höjd: 775 mm  |

# Features

|                    |   |
|--------------------|---|
| Passar för skåptyp | TS<br>VX SE   |
| Passar för         | Skåptyp: TS<br>VX SE<br>Bredd: = 600 mm<br>Djup: = 600 mm |
| Förpackningsenhet  | 1 st.   |
| Nettovikt          | 9,5 kg  |
| Bruttovikt         | 9,76 kg   |
| Tullvarukod        | 94039910  |
| ETIM 9             | EC000213  |
| ECLASS 8.0         | 27409216  |
| Produktbeskrivning | TS Delmontageplåt, för TS, SE, B/DH:, 500x775 mm          |