

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8614.880 Delmontageplåtar

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8614.880 - Delmontageplåtar för TS, VX SE

För universell inre utbyggnad och ytterligare montageplan.



## Features

Art. nr.	TS 8614.880
Produktbeskrivning	För universell inre utbyggnad även i kombination med systemchassin och montageprofiler. Defekta byggrupper kan enkelt och snabbt bytas ut. Extra montagenivåer.
Material	Stålplåt, 2,5 mm
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	Delmontageplåtar monteras med de bifogade fastsättningstillbehören jämte den inre fastsättningsnivån direkt på den vertikala skåpprofilen. I denna inbyggnadsposition (samt på bredden och även på djupet) bildar de ett plan med TS-systemchassin 17x73 mm och TS-montageprofiler för det inre montageplanet.
Dimension	Bredd: 700 mm Höjd: 700 mm
Passar för skåptyp	TS VX SE

# Features

---

Passar för	Skåptyp: TS VX SE Bredd: = 800 mm Djup: = 800 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	11,271 kg
Bruttovikt	11,864 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000213
ECLASS 8.0	27409216
Produktbeskrivning	TS Delmontageplåt, för TS, SE, B/DH:, 700x700 mm