


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.100

Systemchassin 23 x 64 mm

State: 2026-05-22 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.100 - Systemchassin 23 x 64 mm för VX, VX IT, VX SE, AX plast

För variabel och individuell inredning av skåpstommen på den inre montagenivån och för inbyggnad i kompakt-kopplings-skåp.



Features

Art. nr.	VX 8617.100
Produktbeskrivning	För variabel och individuell inredning av skåpstommen på den inre montagenivån och för inbyggnad i kompakt-kopplings-skåp.
Fördelar	Bara att haka in i systemhålningen och skruva fast Systemhålning på alla fyra sidor Med hål upptill och nedtill för korgmuttrar för fastsättning av egna komponenter med metrisk skruvar
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter VX SE	In enclosure depth 300 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
Inbyggnadsmöjligheter AX	In enclosure width/height 300 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Montagemöjligheter AX rostfritt stål	För skåpbredd/-höjd 300 mm, i kombination med bottenutbyggnadsskena

Features

Montagemöjligheter VX sockel	För sockelbredd/-djup 300 mm vid sockelplåtarna, i kombination med sockelutbyggnadsvinkel För sockelbredd/-djup 400 mm vid montage på sockelhörndelar
Passar för	Skåptyp: VX IT VX SE AX Suitable for width or height or depth: 300 mm
Passar för	Sockelsystem VX
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	1,08 kg
Bruttovikt	1,118 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	5,72
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	VX Systemchassi 23×64 mm, för det inre montageplanet, för B/H/D: 300 mm

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------