


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.170

Systemchassin 23 x 64 mm

State: 2026-07-08 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.170 - Systemchassin 23 x 64 mm för VX, VX IT, VX SE, AX plast

För variabel och individuell inredning av skåpstommen på den inre montagenivån och för inbyggnad i kompakt-kopplings-skåp.



Features

Art. nr.	VX 8617.170
Produktbeskrivning	För variabel och individuell inredning av skåpstommen på den inre montagenivån och för inbyggnad i kompakt-kopplings-skåp.
Fördelar	Bara att haka in i systemhålningen och skruva fast Systemhålning på alla fyra sidor Med hål upptill och nedtill för korgmuttrar för fastsättning av egna komponenter med metrisk skruvar
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter VX	In enclosure height 1400 mm, on the inner mounting level
Inbyggnadsmöjligheter AX	In enclosure height 1400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Montagemöjligheter AX rostfritt stål	För skåphöjd 1400 mm, i kombination med bottenutbyggnadsskena

Features

Passar för	Skåptyp: VX VX IT AX Suitable for width or height or depth: 1.400 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	5 kg
Bruttovikt	5,8 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	31,04
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	VX Systemchassi 23×64 mm, för det inre montageplanet, för B/H/D: 1400 mm

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------