Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.360
Inbyggnadssats

State: 2026-10-31 (Source: www.rittal.com/se-sv)

VX 8617.360 - Inbyggnadssats för montageplåtar rygg mot rygg

Det minimala inbördes avståndet mellan montageplåtarna skapar förutsättningar för maximal påbyggnad på båda montageplåtarna.



Features

Art. nr.	VX 8617.360
Produktbeskrivning	Det minimala inbördes avståndet mellan montageplåtarna skapar förutsättningar för maximal påbyggnad på båda montageplåtarna.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad, kromaterad
Montagekrav	Dessutom behövs en andra montageplåt som passar skåpmåttet, se Rittals reservdelslista på webben. På skåp med bakstycke kan en glasdörr användas istället för ett bakstycke eller den tvådelade lås- och sidodörren för optimal åtkomst till den bakre montageplåten.
Passar för	Skåptyp: VX
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,5 kg
Bruttovikt	0,542 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	2,1 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	83024900

Features

ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	VX Inbyggnadssats, för montageplåtar monterade baksida mot baksida.