

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.370

Multifunktions-inbyggnadssats

State: 2026-06-25 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.370 - Multifunktions-inbyggnadssats för montageplåt VX

Montageplåten kan förskjutas ytterligare 20 mm i djupled samt monteras bakifrån.

Features

Art. nr.	VX 8617.370
Produktbeskrivning	Montageplåten kan förskjutas ytterligare 20 mm i djupled samt monteras bakifrån.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad, kromaterad
Leveransens omfattning	6 hållare Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter	För inbyggnad av montageplåt från skåpets baksida: Montageposition jäms med skåpramen, position ± 0 mm. Vid behov av service är montageplåten åtkomlig framifrån och bakifrån För 20 mm mer monteringsdjup i apparatskåpet: monteringspositionen tillbakaskjuten bakom skåpramen, position +20 mm, F = 3500 N För ytterligare fastskruvning av montageplåten: Montageposition
Passar för	Skåptyp: VX
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	0,82 kg
Bruttovikt	0,82 kg
Tullvarukod	83024900
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	VX Multifunktionell inbyggnadssats, för montageplåt