

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8617.501

Ihopbyggnadsblock, invändigt

State: 2026-06-17 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8617.501 - Ihopbyggnadsblock, invändigt för VX, VX IT

Kan placeras flexibelt och monteras omgivande på ihopbyggnadsstället. Montage från sidan ger en heltäckande yta mot profilen som kan byggas över.

Features

Art. nr.	VX 8617.501
Fördelar	Vid montage från sidan skapas en yta som kan byggas över i samma plan som profilen, och på så sätt förebyggs kollisioner med inbyggnader Kan monteras omgivande på ihopbyggnadsstället
Material	Zinkgjutgods
Leveransens omfattning	Ihopbyggnadsblock, invändigt Ihopbyggnadstätning Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	För ihopbyggnad av skåp med bredd/djup > 800 mm krävs 2 VE för montage
Passar för	Skåptyp: VX VX IT
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Type 4X Typ 12
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Förpackningsenhet	6 st.
Nettovikt	0,822 kg
Bruttovikt	0,86 kg
Tullvarukod	76169990
ETIM 9	EC002622
ECLASS 8.0	27189263

Features

Produktbeskrivning

VX Ihopbyggnadsblock, invändigt

Approvals

Approvals

UL + C-UL - FTTA