


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8617.810

## Profilskena 48 x 26 mm

State: 2026-05-15 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8617.810 - Profilskena 48 x 26 mm för VX, VX SE, PC, IW, AX

För tunga inbyggnader som t.ex. transformatorer. Ankarhuvudskruv och långhål i profilskenan möjliggör oändligt med fastsättningsmått.



## Features

Art. nr.	VX 8617.810
Produktbeskrivning	
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Inbyggnadsmöjligheter VX	In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level and in the base
Inbyggnadsmöjligheter VX SE	In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Inbyggnadsmöjligheter AX	In enclosure width 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
Inbyggnadsmöjligheter PC	In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
Inbyggnadsmöjligheter IW	In enclosure width 800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base

# Features

---

Passar för	Skåptyp: VX VX SE PC IW AX CX golvpulpet CX pulpetunderdel Bredd: = 800 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	3,89 kg
Bruttovikt	4,1 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC001285
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	VX Profilskena 48×26 mm, för B: 800 mm

# Approvals

---

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------