

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.020 Glasdörr

State: 2026-06-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.020 - Glasdörr för VX

Istället för stålplåtsdörr eller bakstycke.

Features

| | |
|-------------------------------------|--|
| Art. nr. | VX 8618.020 |
| Produktbeskrivning | Istället för stålplåtsdörr eller bakstycke. |
| Material | Ram: Strängpressad aluminiumprofil Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm |
| Ytbehandling | Pulverlackerad |
| Färg | Ram: RAL 7035 Glasruta (med tryck på insidan): RAL 9005 |
| Leveransens omfattning | Glasdörr Stånglås med dubbel låsinsats 180°-gångjärn (4 stycken) |
| IK-kod | IK08 |
| Observera: | Vid montage istället för bakstycke behövs låsdetaljer för ram 8618.110 |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Typ 12 |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55 |
| Passar för | Skåptyp: VX Bredd: = 600 mm Höjd: = 2.000 mm |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 13,5 kg |
| Bruttovikt | 14,2 kg |
| Tullvarukod | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000747 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |

Features

Produktbeskrivning

VX Glasdörr, för B/H: 600×2000 mm

Approvals

Approvals

UL + C-UL - FTTA

Certificates

Kapslingsklass