

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.050 Glasdörr

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.050 - Glasdörr för VX

Istället för stålplåtsdörr eller bakstycke.

Features

Art. nr.	VX 8618.050
Produktbeskrivning	Istället för stålplåtsdörr eller bakstycke.
Material	Ram: Strängpressad aluminiumprofil Fönster: Säkerhetsglas, 3 mm
Ytbehandling	Pulverlackerad
Färg	Ram: RAL 7035 Glasruta (med tryck på insidan): RAL 9005
Leveransens omfattning	Glasdörr Stånglås med dubbel låsinsats 180°-gångjärn (4 stycken)
IK-kod	IK08
Observera:	Vid montage istället för bakstycke behövs låsdetaljer för ram 8618.110
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Passar för	Skåptyp: VX Bredd: = 800 mm Höjd: = 2.200 mm
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	16,5 kg
Bruttovikt	18 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000747
ECLASS 8.0	27182204

Features

Produktbeskrivning

VX Glasdörr, för B/H: 800×2200 mm

Approvals

Approvals

UL + C-UL - FTTA

Certificates

Kapslingsklass