


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.531 Påbygggnadsmodul

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.531 - Påbyggnadsmodul för VX

Som kabelrangerutrymme för kabelinföring uppifrån eller för energidistribution med samlingskennesystem ovanför ihopbyggda skåp. Standardtakplåten används som avslutning upptill.



## Features

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Art. nr.                            | VX 8618.531   |
| Produktbeskrivning                  | Som kabelrangerutrymme för kabelinföring uppifrån eller för energidistribution med samlingskennesystem ovanför ihopbyggda skåp. Standardtakplåten används som avslutning upptill. |
| Material                            | Stålplåt, 1,5 mm  |
| Ytbehandling                        | Lackerad, strukturlack  |
| Färg                                | RAL 7035  |
| Leveransens omfattning              | Rammodul<br>2 plåtar fram/bak<br>8 hållare med automatisk potentialutjämning<br>Inkl. fastsättningsmaterial   |
| Dimension                           | Höjd: 200 mm  |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55   |
| Typklassning motsvarande UL 50E     | Typ 1<br>Typ 12   |

# Features

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| Passar för         | Skåptyp: VX<br>Bredd: = 1.200 mm<br>Djup: = 600 mm |
| Förpackningsenhet  | 1 st.  |
| Nettovikt          | 16,5 kg  |
| Bruttovikt         | 18,06 kg   |
| Tullvarukod        | 94039910   |
| ETIM 9             | EC000744   |
| ECLASS 8.0         | 27182405   |
| Produktbeskrivning | VX Påbyggnadsmodul, för B/D: 1200×600 mm           |

# Approvals

---

|           |  |
|-----------|--|
| Approvals | UL + C-UL (listed)<br>UL + C-UL - FTTA |
|-----------|--|