

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8618.801

# Profil för kabelinföring, på mitten

State: 2026-05-31 (Source: [rittal.com/se-sv](http://rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8618.801 - Profil för kabelinföring, på mitten

Profilen monteras direkt på bottenplåtarna. På så sätt kan kabeln ledas direkt till en kabelavlastningsskena utan större böjradie när montageplåten monteras i valt montageläge. I kombination med kabelavlastningsskenan kan kabelinföring och montageplåt anpassas till varandra på ett optimalt sätt.

## Features

Art. nr.	VX 8618.801
Fördelar	Enkelt montage Heltäckande hylla Bra isolering av skåpets kablage
Användningsområden	För fastsättning i bottenplåtar
Material	Hård-PVC Självlocknande Temperaturbeständig upp till +60 °C Tätning: PU-skum Tvärsnittsarea: 30 x 25 mm
Leveransens omfattning	Insticksprofiler, inkl. elastiska klämprofiler
Observera:	Det behövs två per kabelinföringspunkt Från skåpbredd 1000 mm är golvdelen indelad i två områden på bredden. Två kabelinföringspunkter kan användas (vänster/höger)
Passar för	Skåptyp: VX: = 800 mm Skåptyp: VX SE Skåptyp: CX pulpetunderdel Skåptyp: CX golvpulpet
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	0,22 kg
Bruttovikt	0,24 kg
Tullvarukod	39269097
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

# Features

---

Produktbeskrivning

VX Profil för kabelinföring, på mitten, för B: 800 mm