

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.803

Profil för kabelinföring, på mitten

State: 2026-04-15 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.803 - Profil för kabelinföring, på mitten

Profilen monteras direkt på bottenplåtarna. På så sätt kan kabeln ledas direkt till en kabelavlastningsskena utan större böjradie när montageplåten monteras i valt montageläge. I kombination med kabelavlastningsskenan kan kabelinföring och montageplåt anpassas till varandra på ett optimalt sätt.

Features

| | |
|------------------------|--|
| Art. nr. | VX 8618.803 |
| Fördelar | Enkelt montage Heltäckande hylla Bra isolering av skåpets kablage |
| Användningsområden | För fastsättning i bottenplåtar |
| Material | Hård-PVC Självlocknande Temperaturbeständig upp till +60 °C Tätning: PU-skum Tvärsnittsarea: 30 x 25 mm |
| Leveransens omfattning | Insticksprofiler, inkl. elastiska klämprofiler |
| Observera: | Det behövs två per kabelinföringspunkt Från skåpbredd 1000 mm är golvdelen indelad i två områden på bredden. Två kabelinföringspunkter kan användas (vänster/höger) |
| Passar för | Skåptyp: VX: = 1.200 mm Skåptyp: VX SE Skåptyp: CX pulpetunderdel Skåptyp: CX golvpulpet |
| Förpackningsenhet | 4 st. |
| Nettovikt | 0,28 kg |
| Bruttovikt | 0,313 kg |
| Tullvarukod | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |

Features

Produktbeskrivning

VX Profil för kabelinföring, på mitten, för B: 1200 mm