


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8618.812

Profil för kabelinföring, baktill

State: 2026-05-14 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8618.812 - Profil för kabelinföring, baktill

För direktmontage på bottenplåt och skåpram.

Features

| | |
|------------------------|--|
| Art. nr. | VX 8618.812 |
| Produktbeskrivning | För direktmontage på bottenplåt och skåpram. |
| Fördelar | Enkelt montage Heltäckande hylla Bra isolering av skåpets kablage |
| Användningsområden | För direktmontage på bottenplåt och skåpram |
| Material | Hård-PVC Självslocknande Temperaturbeständig upp till +60 °C Tätning: PU-skum Tvärsnittsarea: 30 x 25 mm |
| Leveransens omfattning | Insticksprofiler, inkl. elastiska klämprofiler |
| Observera: | Det behövs två per kabelinföringspunkt Från skåpbredd 1000 mm är golvdelen indelad i två områden på bredden. Två kabelinföringspunkter kan användas (vänster/höger) |
| Passar för | Skåptyp: VX: = 1.000 mm Skåptyp: VX SE Skåptyp: CX golvpulpet |
| Förpackningsenhet | 4 st. |
| Nettovikt | 0,26 kg |
| Bruttovikt | 0,28 kg |
| Tullvarukod | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002624 |
| ECLASS 8.0 | 27189265 |
| Produktbeskrivning | VX Profil för kabelinföring, baktill, för B: 1000 mm |