

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.310 Adapterprofil 19"

State: 2026-06-10 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.310 - Adapterprofil 19" för VX, VX SE

För fastsättning av elektronikkomponenter, ramverk och andra 19"-enheter. För delutbyggnad kan adapterprofilen kortas av utan problem.

Features

Art. nr.	VX 8619.310
Produktbeskrivning	För fastsättning av elektronikkomponenter, ramverk och andra 19"-enheter. För delutbyggnad kan adapterprofilen kortas av utan problem.
Material	Stålplåt, 2 mm
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Höjdenheter	38 HE
Inbyggnadsmått	Installation depth for components: 482,6 mm Inbyggnadsbredd för komponenter: 19"
Observera:	Måttet 482,6 mm (19") fås vid montage på ramen i 600 mm breda skåp Djupledsförskjuten inbyggnad i 600 mm breda skåp via systemchassi 18 x 64 mm är möjlig Vid montage i elektroniskåp: inbyggnad på baksidan
Passar för	Skåptyp: VX Bredd: = 600 mm Höjd: = 1.800 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	4,2 kg
Bruttovikt	4,48 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	VX Adapterprofil 19", för min. skåphöjd: 1800 mm, 38 HE