

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.700

Systemchassin 14 x 39 mm

State: 2026-06-28 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.700 - Systemchassin 14 x 39 mm för VX, VX SE, PC, IW, AX

För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.



Features

Art. nr.	VX 8619.700
Produktbeskrivning	För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Distance between fixing points	275 mm
Passar för dörrbredd	400 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX	In door width 400 mm
Inbyggnadsmöjligheter AX	In enclosure width 300 mm and in enclosure height 400 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Montagemöjligheter AX rostfritt stål	För skåpbredd 300 mm
Inbyggnadsmöjligheter AX plast	In door width 400 mm
Montagemöjligheter AX 3-delat	För skåpdjup 473 mm

Features

Inbyggningmöjligheter CX	För pulpetunderdel med skåpdjup 400 mm För underdel golvpulpet i skåpdjup 400 mm
Montagekrav	För inbyggning i AX i stålplåt enbart tillsammans med skenor för inre utbyggnad AX
Observera:	För utbyggnad med egna komponenter på systemchassit behövs plåtskruvar eller självgängande M5-skruvar
Passar för	Skåptyp: VX AX AX plast Väggskåp AX, 3-delat CX golvpulpet CX pulpetunderdel Suitable for width or height or depth: 400 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	0,68 kg
Bruttovikt	0,686 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	4,56
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	VX Systemchassi 14 x 39 mm, för dörrbredd: 400 mm

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------