

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.720

Systemchassin 14 x 39 mm

State: 2026-07-02 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.720 - Systemchassin 14 x 39 mm för VX, VX SE, PC, IW, AX

För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.



Features

Art. nr.	VX 8619.720
Produktbeskrivning	För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Distance between fixing points	475 mm
Passar för dörrbredd	600 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX	In door width 600 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX SE	In door width 600 mm
Inbyggnadsmöjligheter AX	In enclosure width 500 mm and in enclosure height 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX I skåpsbredd 1200 mm i låsbar dörr
Montagemöjligheter AX rostfritt stål	För skåphöjd 600 mm
Inbyggnadsmöjligheter AX plast	In door width 600 mm

Features

Montagemöjligheter AX 3-delat	För skåpdjup 673 mm eller i väggdelens bredd
Inbyggingsmöjligheter PC	In door width 600 mm
Inbyggingsmöjligheter CX	In door width 600 mm
Montagekrav	För inbyggnad i AX i stålplåt enbart tillsammans med skenor för inre utbyggnad AX
Observera:	För utbyggnad med egna komponenter på systemchassit behövs plåtskruvar eller självgängande M5-skruvar
Passar för	Skåptyp: VX VX SE PC AX Väggskåp AX, 3-delat CX golvpulpet CX pulpetunderdel Suitable for width or height or depth: 600 mm
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	0,956 kg
Bruttovikt	1,14 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	7,78
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	VX Systemchassi 14 x 39 mm, för dörrbredd: 600 mm

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------