

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8619.730

# Systemchassin 14 x 39 mm

State: 2026-05-14 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8619.730 - Systemchassin 14 x 39 mm för VX, VX SE, PC, IW, AX

För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.



## Features

Art. nr.	VX 8619.730
Produktbeskrivning	För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Distance between fixing points	675 mm
Passar för dörrbredd	800 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX	In door width 800 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX SE	In door width 800 mm
Inbyggnadsmöjligheter AX	In enclosure height 800 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Montagemöjligheter AX rostfritt stål	För skåphöjd 800 mm
Inbyggnadsmöjligheter AX plast	In door width 800 mm
Inbyggnadsmöjligheter PC	In door width 800 mm

# Features

Inbyggnadsmöjligheter CX	In door width 800 mm
Montagemöjligheter VX sockel	För sockelbredd 850 mm vid montage på sockelhörndelar
Montagekrav	För inbyggnad i AX i stålplåt enbart tillsammans med skenor för inre utbyggnad AX
Observera:	För utbyggnad med egna komponenter på systemchassit behövs plåtskruvar eller självgängande M5-skruvar
Passar för	Skåptyp: VX VX SE PC AX AX plast CX golvpulpet CX pulpetunderdel Suitable for width or height or depth: 800 mm
Passar för	Sockelsystem VX
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	1,4 kg
Bruttovikt	1,588 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	VX Systemchassi 14 x 39 mm, för dörrbredd: 800 mm

# Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------