

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.770

Systemchassin 14 x 39 mm

State: 2026-06-07 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.770 - Systemchassin 14 x 39 mm för VX, VX SE, PC, IW, AX

För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.



Features

Art. nr.	VX 8619.770
Produktbeskrivning	För fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, dörrinbyggnader osv.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Distance between fixing points	1 075 mm
Inbyggnadsmöjligheter AX	In enclosure height 1200 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Montagemöjligheter AX rostfritt stål	För skåphöjd 1200 mm
Montagekrav	För inbyggnad i AX i stålplåt enbart tillsammans med skenor för inre utbyggnad AX
Observera:	För utbyggnad med egna komponenter på systemchassit behövs plåtskruvar eller självgängande M5-skruvar
Passar för	Skåptyp: AX Suitable for width or height or depth: 1.200 mm

Features

Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	2,16 kg
Bruttovikt	2,28 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	16,68
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivning	VX Systemchassi 14 x 39 mm , för H: 1200 mm

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------