

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8619.801 Kabelinföringsplåtar

State: 2026-05-08 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8619.801 - Kabelinföringsplåtar för VX

För kabelinföringsmembran och genomföringsögla istället för segmenten i de delade standardgolvplåtarna.



Features

Art. nr.	VX 8619.801
Produktbeskrivning	För kabelinföringsmembran och genomföringsögla istället för segmenten i de delade standardgolvplåtarna.
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Antal hål	8
Passar för	Skåptyp: VX: = 800 mm Skåptyp: VX SE
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55 i kombination med kabelinföringsmembran eller genomföringsögla
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	1,348 kg
Bruttovikt	1,5 kg
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	VX Kabelinföringsplåt, för B: 800 mm