

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.000

Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 100 mm

State: 2026-04-06 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.000 - Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 100 mm för VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW

Sockelhörndelar med formad självpositionering mot det ihopbyggda golvskåpet, kan användas med eller utan täckpaneler. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvstället, kan täckas av hörn- och skarvtäcklistor.

Features

| | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art. nr. | VX 8620.000 |
| Produktbeskrivning | Sockelhörndelar med formad självpositionering mot det ihopbyggda golvskåpet, kan användas med eller utan täckpaneler. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvstället, kan täckas av hörn- och skarvtäcklistor. |
| Material | Sockelhörndel: Stålplåt Sockelplåt fram/bak: Stålplåt Hörn- och skarvtäcklist Plast |
| Färg | RAL 9005 |
| Leveransens omfattning | 4 sockelhörndelar, 100 mm höga 4 hörntäcklistor 1 skarvtäcklist 2 sockelplåt fram/bak, 100 mm hög Inkl. fastsättningsmaterial |
| Observera: | Sockelplåtar, på sidan, för avslutning av sockelenhet, för ytterligare stabilisering av socklarna mot varandra eller för inre utbyggnad av sockeln |
| Dimension | Höjd: 100 mm |
| Passar för | Skåptyp: VX Bredd: = 300 mm |
| Vikt/förp. | 2,73 kg |
| Förpackningsenhet | 2 st. |
| Nettovikt | 2,534 kg |
| Bruttovikt | 2,94 kg |

Features

| | |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Tullvarukod | 94039910 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Produktbeskrivning | VX Sockelhörndel med sockelplåt, fram och bak, H: 100 mm, för B: 300 mm, stålplåt |

Approvals

| | |
|-----------|------------------|
| Approvals | UL + C-UL - FTTA |
|-----------|------------------|
