

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.060

Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 200 mm, rostfritt stål

State: 2026-05-22 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.060 - Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 200 mm, rostfritt stål

Sockelhörndelar med formad självpositionering mot det ihopbyggda golvskåpet, kan användas med eller utan täckpaneler. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvstället, kan täckas av hörn- och skarvtäcklistor.

Features

| | |
|------------------------|--|
| Art. nr. | VX 8620.060 |
| Produktbeskrivning | Sockelhörndelar med formad självpositionering mot det ihopbyggda golvskåpet, kan användas med eller utan täckpaneler. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvstället, kan täckas av hörn- och skarvtäcklistor. |
| Material | Sockelhörndel: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) Sockelplåt fram/bak: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) Hörn- och skarvtäcklist Plast |
| Ytbehandling | Täckplåt: Streckslipad, korn 400 |
| Leveransens omfattning | 4 sockelhörndelar 4 hörntäcklistor 1 skarvtäcklist 1 sockelplåt, fram/bak, 200 mm 2 sockelplåt fram/bak, 100 mm hög Inkl. fastsättningsmaterial |
| Observera: | Sockelplåtar, på sidan, för avslutning av sockelenhet, för ytterligare stabilisering av socklarna mot varandra eller för inre utbyggnad av sockeln Komponenterna i sockelsystemets första generation kan inte kombineras med komponenter i sockelsystemets andra generation |
| Dimension | Höjd: 200 mm |
| Passar för | Bredd: = 600 mm |

Features

| | |
|---------------------------------|--|
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Type 3R Type 4 Type 4X Typ 12 |
| Vikt/förp. | 9,16 kg |
| Förpackningsenhet | 2 st. |
| Nettovikt | 6,8 kg |
| Bruttovikt | 7,06 kg |
| Tullvarukod | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Produktbeskrivning | VX Sockelhörndel med sockelplåt, fram och bak, H: 200 mm, för B: 600 mm, rostfritt stål 1.4301 |

Approvals

| | |
|-----------|------------------|
| Approvals | UL + C-UL - FTTA |
|-----------|------------------|