

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.062

Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 200 mm, rostfritt stål

State: 2026-05-23 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.062 - Sockelhörndel med sockelplåtar, fram och bak, 200 mm, rostfritt stål

Sockelhörndelar med formad självpositionering mot det ihopbyggda golvskåpet, kan användas med eller utan täckpaneler. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvstället, kan täckas av hörn- och skarvtäcklistor.

Features

Art. nr.	VX 8620.062
Produktbeskrivning	Sockelhörndelar med formad självpositionering mot det ihopbyggda golvskåpet, kan användas med eller utan täckpaneler. Stora öppningar i sockelhörndelarna för bästa åtkomst till skruvstället, kan täckas av hörn- och skarvtäcklistor.
Material	Sockelhörndel: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) Sockelplåt fram/bak: Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304) Hörn- och skarvtäcklist Plast
Ytbehandling	Täckplåt: Streckslipad, korn 400
Leveransens omfattning	4 sockelhörndelar 4 hörntäcklistor 1 skarvtäcklist 1 sockelplåt, fram/bak, 200 mm 2 sockelplåt fram/bak, 100 mm hög Inkl. fastsättningsmaterial
Observera:	Sockelplåtar, på sidan, för avslutning av sockelenhet, för ytterligare stabilisering av socklarna mot varandra eller för inre utbyggnad av sockeln Komponenterna i sockelsystemets första generation kan inte kombineras med komponenter i sockelsystemets andra generation
Dimension	Höjd: 200 mm
Passar för	Bredd: = 1.000 mm

Features

Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Type 4X Typ 12
Vikt/förp.	12,7 kg
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	8,96 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Produktbeskrivning	VX Sockelhörndel med sockelplåt, fram och bak, H: 200 mm, för B: 1000 mm, rostfritt stål 1.4301

Approvals

Approvals	UL + C-UL - FTTA
-----------	------------------