

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8620.093

Sockelplåtar med borstlist

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8620.093 - Sockelplåtar med borstlist för sockelsystemet VX

De 100 mm höga sockelplåtarna sätts in i sockeln på bredden eller djupet för kabelinföring. Plåtarna kan även sättas in i en 200 mm hög sockel och kombineras med andra 100 mm höga plåtar.

Features

| | |
|---------------------------------|---|
| Art. nr. | VX 8620.093 |
| Produktbeskrivning | För kabelinföring i sockeln. Vid sockelhöjd 200 mm kan en eller två plåtar med borstlist monteras. Tack vare den fullständiga symmetrin hos sockelsystemet VX kan paneler med borstlist monteras fram, bak eller på sidan av sockelhörndelarna. |
| Material | Sockelplåtar: Stålplåt Borstlist: Plast, självsläckande |
| Färg | RAL 9005 |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial |
| Dimension | Höjd: 100 mm |
| Passar för | Skåptyp: VX TX CableNet Bredd/djup: 800 mm |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Type 1, 12 |
| Vikt/förp. | 1,76 kg |
| Förpackningsenhet | 2 st. |
| Nettovikt | 1,6 kg |
| Bruttovikt | 1,71 kg |
| Tullvarukod | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Produktbeskrivning | VX Sockelplåt med borstlist, för bredd/djup 800 mm |

Approvals

Approvals

UL + C-UL - FTTA