

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.043

Sockelplåtar, på sidan

State: 2026-05-31 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.043 - Sockelplåtar, på sidan för sockelsystem VX, stålplåt

För sidoavslutning av en sockelenhet och extra stabilisering eller för inre utbyggnad av ihopbyggda socklar. På 200 mm höga socklar kan man valfritt montera en 200 mm hög plåt eller två 100 mm höga plåtar.



Features

| | |
|------------------------|---|
| Art. nr. | VX 8660.043 |
| Utförande | Stängd |
| Material | Stålplåt |
| Färg | RAL 9005 |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial |
| Dimension | Höjd: 200 mm |
| Passar för | Skåptyp: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Djup: = 600 mm |

Features

| | |
|---------------------------------|---|
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Typ 12 |
| Vikt/förp. | 3,11 kg |
| Förpackningsenhet | 2 st. |
| Passar för | för sockelsystem VX, stålplåt |
| Nettovikt | 3,22 kg |
| Bruttovikt | 3,236 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 10,82 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000721 |
| ETIM 8 | EC000721 |
| ECLASS 8.0 | 27182003 |
| Produktbeskrivning | VX-sockelplåt, på sidan, H: 200 mm, för D: 600 mm, stålplåt |

Approvals

| | |
|--------------|-----------------|
| Explanations | PCF-declaration |
|--------------|-----------------|