

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8660.090

Sockelplåtar, ventilerade

State: 2026-07-09 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8660.090 - Sockelplåtar, ventilerade för sockelsystem VX, stålplåt

För skåpventilation via sockeln. Vid sockelhöjd 200 mm kan en eller två plåtar med ventilationshål monteras. Tack vare den alternativa plåtfastsättningen är det även möjligt att montera de ventilerade plåtarna på sidan om sockelhörndelen.

Features

Art. nr.	VX 8660.090
Utförande	ventilerad
Material	Stålplåt
Färg	RAL 9005
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Dimension	Höjd: 100 mm
Passar för	Skåptyp: VX VX IT VX SE TX CableNet TS TS IT TP PC IW CX Bredd/djup: 600 mm
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
Vikt/förp.	1,42 kg
Förpackningsenhet	2 st.
Passar för	för sockelsystem VX, stålplåt
Nettovikt	1 kg
Bruttovikt	1,319 kg

Features

PCF per paket (Cradle-to-Gate)	17,01
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Produktbeskrivning	VX-sockelplåt, ventilerad, för B/D: 600 mm, stålplåt

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------