

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8700.010

Ihopbyggnadsram IP 66/NEMA 4, NEMA 4X

State: 2026-03-17 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8700.010 - Ihopbyggnadsram IP 66/NEMA 4, NEMA 4X för TS

För serieuppställning av apparatskåpssystem.

Features

Art. nr.	TS 8700.010
Produktbeskrivning	För serieuppställning av apparatskåpssystem.
Fördelar	Automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom plandelshållare Enkel placering tack vare upphängningshjälp Inskummad på båda sidor
Material	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Ytbehandling	Streckslipat, korn 400
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för	Höjd: = 2.000 mm Djup: = 600 mm
Protection category NEMA	NEMA 4 NEMA 4X
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 66
Förpackningsenhet	1 st.
Nettovikt	2,7 kg
Bruttovikt	4,1 kg
Tullvarukod	94032080
ECLASS 8.0	27189263
Produktbeskrivning	TS Ihopbyggnadsram, för TS med kapslingsklass IP66/NEMA 4, NEMA 4X, för BD: 2000x600 mm

Approvals

Approvals

UL + C-UL (listed)