

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8700.040

Fastskruvningsbara sidogavlar, rostfritt stål

State: 2026-05-22 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8700.040 - Fastskruvningsbara sidogavlar, rostfritt stål för VX

Sidogavlar, fastskruvningsbara, rostfritt stål, för VX.

Features

Art. nr.	VX 8700.040
Fördelar	Tidssparande montage tack vare klämbara sidogavelhållare Automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom fastsättningshållare med invändiga kontaktelement Enkel placering i höjd- och djupled tack vare positioneringshjälp Montage kan utföras av en person Jordningsbult med stor, lackfri kontaktyta för bästa möjliga stöd
Material	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Ytbehandling	Streckslipat, korn 400
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för	Skåptyp: VX Höjd: = 1.800 mm Djup: = 500 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Typ 12
Grundmaterial	Rostfritt stål
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	21 kg
Bruttovikt	22,6 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

Features

Produktbeskrivning

VX Sidogavel, fastskruvningsbar, för H/D: 1800×500 mm, rostfritt stål 1.4301