

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8700.040

Fastskruvningsbara sidogavlar, rostfritt stål

State: 2026-05-23 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8700.040 - Fastskruvningsbara sidogavlar, rostfritt stål för VX

Sidogavlar, fastskruvningsbara, rostfritt stål, för VX.

Features

| | |
|-------------------------------------|---|
| Art. nr. | VX 8700.040 |
| Fördelar | Tidssparande montage tack vare klämbara sidogavelhållare Automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom fastsättningshållare med invändiga kontaktelement Enkel placering i höjd- och djupled tack vare positioneringshjälp Montage kan utföras av en person Jordningsbult med stor, lackfri kontaktyta för bästa möjliga stöd |
| Material | Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm |
| Ytbehandling | Streckslipat, korn 400 |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial |
| Passar för | Skåptyp: VX Höjd: = 1.800 mm Djup: = 500 mm |
| Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529 | IP 55 |
| Typklassning motsvarande UL 50E | Typ 1 Typ 12 |
| Grundmaterial | Rostfritt stål |
| Förpackningsenhet | 2 st. |
| Nettovikt | 21 kg |
| Bruttovikt | 22,6 kg |
| Tullvarukod | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002524 |
| ECLASS 8.0 | 27182101 |

Features

Produktbeskrivning

VX Sidogavel, fastskruvningsbar, för H/D: 1800×500 mm, rostfritt stål 1.4301