

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8700.050

Fastskruvningsbara sidogavlar, rostfritt stål

State: 2026-05-23 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8700.050 - Fastskruvningsbara sidogavlar, rostfritt stål för VX

Sidogavlar, fastskruvningsbara, rostfritt stål, för VX.

Features

Art. nr.	VX 8700.050
Fördelar	Tidssparande montage tack vare klämbara sidogavelhållare Automatisk potentialutjämning och högre EMC-skydd genom fastsättningshållare med invändiga kontaktelement Enkel placering i höjd- och djupled tack vare positioneringshjälp Montage kan utföras av en person Jordningsbult med stor, lackfri kontaktyta för bästa möjliga stöd
Material	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Ytbehandling	Streckslipat, korn 400
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Passar för	Skåptyp: VX Höjd: = 2.000 mm Djup: = 600 mm
Kapslingsklass IP enligt IEC 60 529	IP 55 IP 66
Typklassning motsvarande UL 50E	Typ 1 Type 3R Type 4 Type 4X Typ 12
Grundmaterial	Rostfritt stål
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	27,8 kg
Bruttovikt	28,8 kg
Tullvarukod	94039910

Features

ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101
Produktbeskrivning	VX Sidogavel, fastskruvningsbar, för H/D: 2000×600 mm, rostfritt stål 1.4301

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------
