

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8702.060

Sockelplåtar, på sidan, 200 mm

State: 2026-04-06 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8702.060 - Sockelplåtar, på sidan, 200 mm Rostfritt stål för sockelkomponenter fram- och baktill

För montage mellan sockelkomponenterna. Vid 200 mm höjd kan även två sockelplåtar på 100 mm vardera monteras.

Features

Art. nr.	TS 8702.060
Produktbeskrivning	Montage mellan sockelkomponenterna. Vid 200 mm höjd kan även två sockelplåtar à 100 mm monteras.
Material	Rostfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Ytbehandling	Streckslipt, korn 400
Leveransens omfattning	2 sockelplåtar Inkl. fastsättningsmaterial
Montagekrav	För stabilisering av ihopbyggda sockelkomponenter kan sockelplåtar på sidan, 100 mm, monteras med 90° vridning. För detta behövs ihopbyggnadsvinklar för sockeln
Dimension	Höjd: 200 mm
Passar för	Skåptyp: TS: = 600 mm
Förpackningsenhet	2 st.
Nettovikt	4,3 kg
Bruttovikt	4,5 kg
Tullvarukod	94039910
ETIM 9	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Produktbeskrivning	TS Sockelplåtar, på sidan, H: 200 mm för B: 600 mm rostfritt stål 1.4301