

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.130 Montageprofil

State: 2026-06-26 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.130 - Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX

För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering.



Features

Art. nr.	TS 8800.130
Produktbeskrivning	För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, dörrinbyggnader, kabelförvaring och -fixering.
Tekniska data	Håltagning Ø 4,5 mm i mått raster 25 mm
Material	Stålplåt
Ytbehandling	Förzinkad
Leveransens omfattning	Inkl. fastsättningsmaterial
Längd	590 mm
Inbyggnadsmöjligheter VX SE	In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
Inbyggnadsmöjligheter AX	In enclosure height 700 mm and in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX
Montagemöjligheter AX rostfritt stål	För skåpbredd 600 mm
Inbyggnadsmöjligheter PC	In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level
Inbyggnadsmöjligheter IW	In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level
Inbyggnadsmöjligheter TS	In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level

Features

Inbyggningmöjligheter TP	In TP pedestal and one-piece console pedestal width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD
Passar för	Skåptyp: TS VX SE TP PC IW AX Bredd/djup: 600 mm
Förpackningsenhet	20 st.
Nettovikt	5,86 kg
Bruttovikt	6,165 kg
PCF per paket (Cradle-to-Gate)	27,96 kg CO2 eq (Cat B)
Information om PCF-klass	Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat
Tullvarukod	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeskrivning	TS Montageprofil, för TS, VX SE, TP, för inre montageplan: För B/D: 600 mm, L: 590 mm

Approvals

Explanations	PCF-declaration
--------------	-----------------