

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.130 Montageprofil

State: 2026-06-26 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.130 - Montageprofil för VX, TS, VX SE, TP, AX

För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, material installerat i dörr, kabelförvaring och -fixering.



Features

| | |
|--------------------------------------|--|
| Art. nr. | TS 8800.130 |
| Produktbeskrivning | För enkel fastsättning av kabelkanaler, kabelslangshållare, beröringsskydd, dörrinbyggnader, kabelförvaring och -fixering. |
| Tekniska data | Håltagning Ø 4,5 mm i mått raster 25 mm |
| Material | Stålplåt |
| Ytbehandling | Förzinkad |
| Leveransens omfattning | Inkl. fastsättningsmaterial |
| Längd | 590 mm |
| Inbyggnadsmöjligheter VX SE | In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level |
| Inbyggnadsmöjligheter AX | In enclosure height 700 mm and in enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX |
| Montagemöjligheter AX rostfritt stål | För skåpbredd 600 mm |
| Inbyggnadsmöjligheter PC | In enclosure width 600 mm, on the inner mounting level |
| Inbyggnadsmöjligheter IW | In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level |
| Inbyggnadsmöjligheter TS | In enclosure width/depth 600 mm, on the inner mounting level |

Features

| | |
|--------------------------------|---|
| Inbyggnadsmöjligheter TP | In TP pedestal and one-piece console pedestal width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation TP, compact enclosure HD |
| Passar för | Skåptyp: TS VX SE TP PC IW AX Bredd/djup: 600 mm |
| Förpackningsenhet | 20 st. |
| Nettovikt | 5,86 kg |
| Bruttovikt | 6,165 kg |
| PCF per paket (Cradle-to-Gate) | 27,96 kg CO2 eq (Cat B) |
| Information om PCF-klass | Kategori B: PCF-värde (Cradle-to-Gate) på basis av produktens vikt ungefärligt beräknat och självdeklarerat |
| Tullvarukod | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivning | TS Montageprofil, för TS, VX SE, TP, för inre montageplan: För B/D: 600 mm, L: 590 mm |

Approvals

| | |
|--------------|-----------------|
| Explanations | PCF-declaration |
|--------------|-----------------|