


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.540 kabelkanal

State: 2026-01-24 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.540 - kabelkanal för vertikal TS-profil

För montage på vertikal skåpprofil, två ihopbyggda skåpprofiler i ihopbyggnadsstället.



Features

Art. nr.	TS 8800.540
Utförande	Bredd 100 mm, för montage på två ihopbyggda skåpprofiler i ihopbyggnadsstället.
Fördelar	Kabelkanalens fästningspunkter är anpassade till TS-systemhålningen. Därmed behövs ingen besvärlig borrar, vilket hade varit fallet med DIN-kanaler Brottanvisningen för spröjs är anpassade till kombinationen av kabelkanaler för montageplåt En ytterligare brottanvisning i höjd med montageplåten möjliggör direkt införing i kabelkanalen
Material	Hård-PVC Självslocknande
Färg	Liknar RAL 7030
Leveransens omfattning	Kabelkanal med lock
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Observera:	Kan kortas av för andra skåpdimensioner.

Features

Dimension	Bredd: 100 mm Höjd: 1.600 mm Djup: 80 mm
Passar för	Skåptyp: TS VX SE PC IW Höjd: ≤ 1.800 mm
Driftstemperatur	60 °C
Förpackningsenhet	4 st.
Nettovikt	8.192
Bruttovikt	8.623
Tullvarukod	73269098
EAN	4028177238008
ECLASS 8.0	27400703

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---