

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.570 kabelkanal

State: 2026-06-26 (Source: rittal.com/se-sv)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.570 - kabelkanal för vertikal TS-profil

För montage på vertikal skåpprofil, två ihopbyggda skåpprofiler i ihopbyggnadsstället.



Features

Art. nr.	TS 8800.570
Utförande	Bredd 50 mm, för montage på vertikal skåpprofil utmed gaveln.
Fördelar	<p>Kabelkanalens fastsättningspunkter är anpassade till TS-systemhålningen. Därmed behövs ingen besvärlig borring, vilket hade varit fallet med DIN-kanaler</p> <p>Brottanvisningen för spröjs är anpassade till kombinationen av kabelkanaler för montageplåt</p> <p>En ytterligare brottanvisning i höjd med montageplåten möjliggör direkt införing i kabelkanalen</p>
Material	Hård-PVC Självslocknande
Färg	Liknar RAL 7030
Leveransens omfattning	Kabelkanal med lock
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Observera:	Kan kortas av för andra skåpdimensioner.
Dimension	Bredd: 50 mm Höjd: 1.600 mm Djup: 80 mm

Features

Passar för	Skåptyp: TS VX SE PC IW Höjd: ≤ 1.800 mm
Driftstemperatur	60 °C
Förpackningsenhet	8 st.
Nettovikt	8,968 kg
Bruttovikt	9,44 kg
Tullvarukod	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Produktbeskrivning	TS Kabelkanal för vertikal TS-profil, BHD: 50x1600x80 mm

Approvals

Explanations	Konformitetsförklaring Konformitetsförklaring UK
--------------	---