

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.660 EMC-bottenplåt

State: 2026-06-25 (Source: [rittal.com/se-sv](https://www.rittal.com/se-sv))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8800.660 - EMC-bottenplåt

För skärmade kablar med en diameter på max. 20 mm tillsammans med standardiserade bottenplåtar.

Features

| | |
|------------------------|---|
| Art. nr. | TS 8800.660 |
| Produktbeskrivning | För skärmade kablar med en diameter på max. 20 mm. Kombinerad EMC-kontaktering och kabelfixering ger en lågohmig kontakt mellan kabelskärm och bottenplåt. För alla skåp 400, 500, 600 och 800 mm djupa, tillsammans med seriemässiga bottenplåtar. |
| Material | Stålplåt |
| Ytbehandling | Förzinkad |
| Leveransens omfattning | Kabelförvaringslist med stansat hammarhuvud 1 skjutbar bottenplåt 2 EMC-tätningar |
| Passar för | Skåptyp: TS Bredd: = 600 mm |
| Observera: | Ingen IP-skyddstyp som uppfyller standard är möjlig |
| Förpackningsenhet | 1 st. |
| Nettovikt | 1,7 kg |
| Bruttovikt | 1,8 kg |
| Tullvarukod | 94039910 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeskrivning | TS EMC bottenplåtar, B: 600 mm |